

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 10X90MM



Artículo No.	08280.100.090
Marca	-
UBB	950351112855
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557605
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	10 mm
Longitud	90 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

Especificación técnica

D (mm)	10
k	7
L (mm)	90
s	17

Diseño técnico

