



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 16X180MM

Artículo No.	08280.160.180
Marca	-
UBB	950351116088
UNSPSC	31161508
EAN	8715492558107
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	16 mm
Longitud	180 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NEN	2260
NF	E25-607
DIN	571

Especificación técnica

D (mm)	16
k	10
L (mm)	180
s	24

Diseño técnico

