

## Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 20X120MM



Artículo No.	08280.200.120
Marca	-
UBB	950351116245
UNSPSC	31161508
EAN	8715492558138
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	20 mm
Longitud	120 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

### Normas

NEN	2260
DIN	571
NF	E25-607

### Especificación técnica

D (mm)	20
k	13
L (mm)	120
s	30

### Diseño técnico

