



Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero Sin revestimiento 8.8 M6X25

Artículo No.	08310.060.025
Marca	-
UBB	950351617028
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558237
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	25 mm
Threaded pitch (P)	1
Clase	8.8
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	603
NEN	≈303
ISO	≈8677
BS	≈4933

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	25
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Diseño técnico

