



Tornillo cabeza hexagonal con tuerca ce din 7968 EN 15048 Acero Cincado 5.6/5 M12X40X13

Artículo No.	08771.120.040
Marca	-
UBB	500650932675
UNSPSC	31162400
EAN	8717077307735
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	40 mm
Clase	5.6/5
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Ls (min.)	13
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

EN	15048
----	-------

Info	Sólo cajas completas.Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.En general, los productos de construcción según
------	--

las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse con este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la RCP.El fabricante de los conjuntos está certificado por la CE para su producción.Los tornillos hexagonales DIN 7990 y las tuercas ISO 4032 están empaquetados juntos en cajas individuales selladas.Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).

Especificación técnica

b	20.5
d-D	M12
ds	13
k	8
L (mm)	40
m (max.)	12.2
P	1.75
s	18

Diseño técnico

