

## Tornillo cabeza hexagonal con tuerca ce din 7968 EN 15048 Acero Cincado 5.6/5 M16X50X18



Artículo No.	08771.160.050
Marca	-
UBB	500650933251
UNSPSC	31162400
EAN	8717077307797
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	50 mm
Clase	5.6/5
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Ls (min.)	18
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

EN	15048
----	-------

Info	Sólo cajas completas. Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos. En general, los productos de construcción según
------	--

las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse con este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la RCP. El fabricante de los conjuntos está certificado por la CE para su producción. Los tornillos hexagonales DIN 7990 y las tuercas ISO 4032 están empaquetados juntos en cajas individuales selladas. Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).

### Especificación técnica

b	24.5
d-D	M16
ds	17
k	10
L (mm)	50
m (max.)	15.9
P	2
s	24

### Diseño técnico

