



Brady Compact alu padlock 40MM KD BLUE 6PC

Artículo No.	0E951248
Marca	-
UBB	500671934791
UNSPSC	46180000
EAN	4003318182501
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Color	Azul
Anchura (mm)	32
Conductivo	Yes
Capacidad de memoria interna	KA, MK, GMK, Custom Key Charting
Llaves incluidas	1
Temp. max. de servicio DO	175 °C
Temp. min. de servicio DO	-20 °C
Holgura del grillete (mm)	17
Diámetro del grillete (mm)	4.70
Altura del grillete (mm)	40
Anchura del grillete (mm)	26
Material de grillete / cable	Aluminium
Contenido (pcs)	6
Profundidad (mm)	19
Altura	89
Anchura (L) (mm)	32

Normas

Número de pinos 5

Peso 408



SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS