



## Brady Steel padlock 38MM SHA KD PURPLE 6PC

Artículo No.	0L391615
Marca	-
UBB	500671919370
UNSPSC	46180000
EAN	
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Color	Púrpura
Anchura (mm)	44
Número de material Brady	LOTO-11
Conductivo	Yes
Llaves incluidas	1
Temp. max. de servicio DO	100 °C
Temp. min. de servicio DO	-55 °C
Holgura del grillete (mm)	18.50
Diámetro del grillete (mm)	7
Altura del grillete (mm)	38
Anchura del grillete (mm)	32
Contenido (pcs)	6
Profundidad (mm)	23
Altura	77
Número de pinos	5
Tipo nr.	LOTO-11
Peso	1098

### Normas