

## Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Sin revestimiento 6 rosca izquierda M48 (LH)

Artículo No.	11045.480.001
Marca	-
UBB	500649000337
UNSPSC	31161727
EAN	8717077246393
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M48
Clase	6
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	rosca izquierda

### Normas

ISO	4032
-----	------

### Especificación técnica

d-D	M48
m (max.)	38
P	5
s	75

### Diseño técnico

