



Tuerca hexagonal baja rosca izquierda DIN 439 2 Acero Cincado 04 M16 (LH)

Artículo No.	11382.160.001
Marca	-
UBB	950355821394
UNSPSC	31161727
EAN	8715492571595
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Clase	04
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	rosca izquierda

Normas

NF	E25-405-1
NEN	2334-B
ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M
DIN	439-2

Especificación técnica

d-D	M16
m	8
P	2
s	24

Diseño técnico

