



Tuerca hexagonal baja iso 8675 métrica fina ISO 8675 Acero Cincado 04 M30X1,50

Artículo No.	11385.300.150
Marca	-
UBB	500650952889
UNSPSC	31162400
EAN	8717077309753
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Clase	04
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica fina

Normas

ISO	8675
-----	------

Especificación técnica

d-D	M30
m (max.)	15
P	1.5
s	46

Diseño técnico

