



Tuerca hexagonal almenada MF DIN 935-1 Acero Sin revestimiento 6 M30X1,50 (≠DIN)

Artículo No.	12022.300.150
Marca	-
UBB	500648183837
UNSPSC	31161707
EAN	8717077215856
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Clase	6
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica fina

Info

* Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN. Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas (pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Normas

NEN	729
DIN	935-1

Especificación técnica

Diseño técnico

d-D	M30
m	33
n	7
Numero de ranuras	6
P	1.5
s	46
Pasador de aleta	6.3
DIN 94	

FABORY

