



Tuerca hexagonal con flange, con inserto de plástico iso 10511 métrica ISO 10511 Acero Cincado 04 M14

| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 12301.140.001 |
| Marca | - |
| UBB | 500650965915 |
| UNSPSC | 31162400 |
| EAN | 8717077311121 |
| Env. de 100 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|-------------------------------|---------|
| Diámetro | M14 |
| Clase | 04 |
| Características de conducción | Hexagon |
| Material | Acero |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Cincado |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|-----|-------|
| ISO | 10511 |
|-----|-------|

Especificación técnica

| | |
|----------|-------|
| d-D | M14 |
| h (max.) | 11.32 |
| P | 2 |
| s | 21 |

Diseño técnico

