



Tuercas de clavar ciegas Acero Cincado M3X5,39X16X6,5

Artículo No.	14421.031.016
Marca	-
UBB	500656715264
UNSPSC	31161816
EAN	8712423015760
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

B (min.)	6.5
C	5.39
Diámetro (d-D)	M3
Anchura (L) (mm)	16
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Normas

Especificación técnica

Tamaño del agujero	5,4
Distancia min. a los bordes	6.8
Espesor min. de lamina recomendado	1
S	6.4

Diseño técnico

