

Alcayata Acero Epox blanco  
2,65X30MM



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 17119.000.030          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 408370404563           |
| UNSPSC       | 31161610               |
| EAN          | 8712547014809          |
| Env. de 100  | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro                  | 2.65 mm                                                                                                                |
| Longitud                  | 30 mm                                                                                                                  |
| Material                  | Acero                                                                                                                  |
| Tratamiento de superficie | Epox blanco                                                                                                            |
| Info                      | Acero cincado, recubrimiento epoxi blanco (60-80 $\mu\text{m}$ ), para protección extra de la superficie y decoración. |

Normas

Especificación técnica

|        |      |
|--------|------|
| d1     | 2.65 |
| d2     | 4    |
| D (mm) | 2.65 |
| h      | 14   |
| L (mm) | 30   |

Diseño técnico

