

Acero Cincado M8X60



Artículo No.	17123.080.060
Marca	-
UBB	950370013514
UNSPSC	31161610
EAN	8712547002974
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	60 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M8
d2	7
h	25
L (mm)	60
P	1.25

Diseño técnico

