



Tornillo U 40G Acero Cincado M10X99X73X40

Artículo No.	17243.100.073
Marca	-
UBB	408373267496
UNSPSC	31161616
EAN	8712547003988
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	99 mm
D (Inch)	2inch
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

b	40
d-D	M10
d	10
D (mm)	60
E	73
Para tubo \varnothing	2
L (mm)	99
L1	89
L2	59
L3	29

Diseño técnico

