



Tornillo U 40G Acero Cincado M10X112X89X40

| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 17243.100.089 |
| Marca | - |
| UBB | 408373268635 |
| UNSPSC | 31161616 |
| EAN | 8712547003995 |
| Env. de 25 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|---------------------------|---------|
| Diámetro | M10 |
| Longitud | 112 mm |
| D (Inch) | 2.5inch |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Cincado |
| Rosca | Métrica |

Normas

Especificación técnica

| | |
|-------------------------|-----|
| b | 40 |
| d-D | M10 |
| d | 10 |
| D (mm) | 76 |
| E | 89 |
| Para tubo \varnothing | 2.5 |
| L (mm) | 112 |
| L1 | 102 |
| L2 | 64 |
| L3 | 26 |

Diseño técnico

