



Tornillo U 40G Acero Cincado M12X155X126X50

Artículo No.	17243.120.126
Marca	-
UBB	408373268890
UNSPSC	31161616
EAN	8712547004015
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	155 mm
D (Inch)	4inch
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

b	50
d-D	M12
d	12
D (mm)	114
E	126
Para tubo \varnothing	4
L (mm)	155
L1	143
L2	86
L3	29

Diseño técnico

