

Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Acero Cincado M10X80



Artículo No.	17310.100.080
Marca	-
UBB	950366001382
UNSPSC	31162400
EAN	8712547004855
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

d_1	M10
Anchura (L) (mm)	80
Diámetro (d-D)	M10
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica
Tipo no.	69G
Info	M8x50 es sin vástago hexagonal.

Normas

Especificación técnica

b_1	30
b_2	40
d_2	9
P	1.50
s	8
Llave de vaso	T25

Diseño técnico

