

Tornillo 2 roscas Acero Cincado 73A M6X40



Artículo No.	17320.060.040
Marca	-
UBB	408366301906
UNSPSC	31161618
EAN	8712547016452
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	40 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Metric thread and wood screw thread
Info	Sólo M6 con hexalobular T15.73A

Normas

Especificación técnica

b1	17
b2	23
d-D	M6
d2	6
L (mm)	40
P	1
Llave de vaso	15

Diseño técnico

