

## Tornillo 2 roscas Acero Cincado 73A M6X150



Artículo No.	17320.060.150
Marca	-
UBB	408366306871
UNSPSC	31161618
EAN	8712547005166
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	150 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Metric thread and wood screw thread
Info	Sólo M6 con hexalobular T15.73A

### Normas

### Especificación técnica

b1	30
b2	30
d-D	M6
d2	6
L (mm)	150
P	1
Llave de vaso	15

### Diseño técnico

