



Tornillo de ojo Acero Cincado M6X20X10

Artículo No.	17420.062.010
Marca	-
UBB	408370393428
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008495
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

D	10
d ₁	M6
Diámetro (d-D)	M6
Diámetro del ojo	10
Anchura (L) (mm)	20
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica
Tipo no.	111G

Normas

Especificación técnica

d ₂	5.25
P	1

Diseño técnico

