



**Tornillo de ojo Acero
Cincado M6X25X10**

Artículo No.	17420.062.510
Marca	-
UBB	408370393592
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008501
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	25 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M6
D	0.25
d2	5.25
Diámetro del ojo	10
L (mm)	25
P	1

Diseño técnico

