



Tornillo de ojo Acero Cincado M8X20X10

Artículo No.	17420.082.010
Marca	-
UBB	408370396645
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008624
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	20 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M8
D	0.25
d2	7
Diámetro del ojo	10
L (mm)	20
P	1.25

Diseño técnico

