



**Tornillo de ojo Acero
Cincado M8X100X10**

Artículo No.	17420.089.610
Marca	-
UBB	408370398211
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008686
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	100 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M8
D	0.25
d2	7
Diámetro del ojo	10
L (mm)	100
P	1.25

Diseño técnico

