



**Tornillo de ojo Acero
Cincado M10X120X15**

Artículo No.	17420.109.515
Marca	-
UBB	408370422052
UNSPSC	31161610
EAN	8715492597458
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	120 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M10
D	15
d2	8.85
Diámetro del ojo	15
L (mm)	120
P	1.5

Diseño técnico

