


Tornillo 2 roscas with
hexagon A2 M8X80



Artículo No.	17576.080.080
Marca	-
UBB	950366002117
UNSPSC	31161618
EAN	8712547024358
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	80 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Metric thread and wood screw thread
Info	Los tornillos Dowel de diámetro M6 no tienen hexágono.

Normas

Especificación técnica

b1	30
b2	37
d-D	M8
d2	7.3
L (mm)	80
P	1.25
s	6

Diseño técnico

