


Tornillo 2 roscas with hexagon A2 M8X100



Artículo No.	17576.080.100
Marca	-
UBB	408366307861
UNSPSC	31161618
EAN	8712547024280
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

d ₁	M8
Anchura (L) (mm)	100
Diámetro (d-D)	M8
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Rosca (larga)	Metric thread and wood screw thread
Info	Los tornillos Dowel de diámetro M6 no tienen hexágono.

Normas

Especificación técnica

b ₁	40
b ₂	47
d ₂	7.3
P	1.25
s	6

Diseño técnico

