



Brady Steel padlock 38MM SHA KD BROWN 6PC

| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 1U021917 |
| Marca | - |
| UBB | 500671919115 |
| UNSPSC | 46180000 |
| EAN | |
| Env. de 1 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|-------------------------------|---------|
| Color | Marrón |
| Anchura (mm) | 44 |
| Número de material Brady | LOTO-11 |
| Conductivo | Yes |
| Llaves incluidas | 1 |
| Temp. max. de servicio DO | 100 °C |
| Temp. min. de servicio DO | -55 °C |
| Holgura del grillete (mm) | 18.50 |
| Diámetro del grillete (mm) | 7 |
| Altura del grillete (mm) | 38 |
| Anchura del grillete (mm) | 32 |
| Contenido (pcs) | 6 |
| Profundidad (mm) | 23 |
| Altura | 77 |
| Número de pinos | 5 |
| Tipo nr. | LOTO-11 |
| Peso | 1200 |

Normas