

Tornillo sin cabeza ranurado ISO 4766 Acero Cincado 14H M4X20



Artículo No.	20015.040.020
Marca	-
UBB	500651002114
UNSPSC	31162400
EAN	8717077314733
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M4
Anchura (L) (mm)	20
Clase	14H
Características de conducción	Ranura
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado

Normas

ISO	4766
NF	E25-160

Especificación técnica

d_t (max.)	2.5
n (min.)	0.66
P	0.70

Diseño técnico

