

Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 417 Acero Sin revestimiento 14H 4X8MM



Artículo No.	20040.040.008
Marca	-
UBB	500647873800
UNSPSC	31161505
EAN	8717077262591
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M4
Anchura (L) (mm)	8
Clase	14H
Características de conducción	Ranura
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica

Normas

DIN	417
-----	-----

Especificación técnica

d_p (max.)	2.5
n	0.6
P	0.70
z (min.)	2

Diseño técnico

