

## Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 acero inoxidable DIN 427 Acero Cincado 14H 8X20MM



Artículo No.	20051.080.020
Marca	-
UBB	500647885291
UNSPSC	31161505
EAN	8717077278264
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	20 mm
Clase	14H
Características de conducción	Ranura
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Chamfered
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	427
ISO	2342

### Especificación técnica

b	9.6
d-D	M8
L (mm)	20
n	1.2
P	1.25

### Diseño técnico

