

## Threaded rod chamfered DIN 976-1B Acero Cincado 4.8 M6X40



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 20110.060.040          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500649318978           |
| UNSPSC       | 31161618               |
| EAN          | 8717077262812          |
| Env. de 100  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Diámetro                  | M6      |
| Longitud                  | 40 mm   |
| Clase                     | 4.8     |
| Material                  | Acero   |
| Dirección del hilo        | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Cincado |
| Rosca                     | Métrica |

### Normas

|     |        |
|-----|--------|
| DIN | 976-1B |
|-----|--------|

### Especificación técnica

|        |    |
|--------|----|
| d-D    | M6 |
| L (mm) | 40 |
| P      | 1  |

### Diseño técnico

