



Varilla roscada rosca oversized 1 metro DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 4.8 M33

Artículo No.	20140.330.001
Marca	-
UBB	950353602473
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604682
Env. de 2	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M33
Longitud	1000 mm
Clase	4.8
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica

Info

Las varillas roscadas galvanizadas en caliente oversized se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento. Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de

Normas

NF	E25-136
DIN	976-1A

Especificación técnica

d-D	M33
L (mm)	1000
P	3.5

Diseño técnico

