



**Threaded rod length 3 meter
oversized thread DIN 976-1A
Acero Galvanizado caliente
4.8 M36**

Artículo No.	20147.360.001
Marca	-
UBB	500621926178
UNSPSC	31161618
EAN	8715494515023
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	3000 mm
Clase	4.8
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica

Info	Las varillas roscadas galvanizadas en caliente oversized se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento. Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de
------	---

Normas

DIN	976-1A
NF	E25-136

Especificación técnica

d-D	M36
L (mm)	3000
P	4

Diseño técnico

