



Espárrago con 2 tuercas hexagonales BS ≈4882 Acero ASTM A193M - ASTM A194M Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H M36X220

Artículo No.	22060.360.220
Marca	-
UBB	951353955317
UNSPSC	31161619
EAN	8715493802254
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	220 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193M - ASTM A194M
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Info

Dependiendo de la disponibilidad, los pernos roscados pueden ser suministrados con tuercas con entre caras según DIN 934 en lugar de ASME B18.2.4.6M.L es la longitud nominal del perno sin incluir los extremos biselados.

Especificación técnica

B	55
d-D	M36
L (mm)	220
M	36
P	4

Diseño técnico

