FABORY



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 3/4X225 (8.7/8)

Artículo No.	22080.191.225
Marca	-
UBB	500578019415
UNSPSC	31161619
EAN	8715494337984
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Normas

	rarametros tecino	,05	Normas	
	Diámetro	3/4 Inch	BS	≈ 4882
	Longitud	225 mm	ASTM	A193/A194
	Clase	Gr.B7 - Gr.2H	ASME	B16.5/B18.2.2
	Material	Acero		
	Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194		
	Dirección del hilo	Derecha		
	Tratamiento de superficie	Sin revestimiento		
	Rosca	Unified National Coarse		
	Hilos por pulgada	10		
	Info	Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa,		

excluyendo así



Especificación técnica

В	1.25
L (mm)	225
M	18.7

Diseño técnico

