



## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X280 (11)

Artículo No.	22080.254.279
Marca	-
UBB	950353438050
UNSPSC	31161619
EAN	8715492618290
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	1 Inch
Longitud	280 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	8

### Normas

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

**Info**  
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

los extremos  
chaflanados.

# FABORY

## Especificación técnica

B	1.625
L (mm)	280
M	25

## Diseño técnico

