



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X145 (5.3/4)

Artículo No.	22086.285.146
Marca	-
UBB	500578792854
UNSPSC	31161619
EAN	8715494395106
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1.1/8 Inch
Longitud	145 mm
Clase	Gr.B7M - Gr.2HM
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	8 Unified National
Hilos por pulgada	8

Normas

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Especificación técnica

B	1.8125
L (mm)	145
M	28.2

Diseño técnico

