



## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.4 5/8X90 (3.1/2)

Artículo No.	22320.158.088
Marca	-
UBB	950353648849
UNSPSC	31161619
EAN	8715492620422
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	5/8 Inch
Longitud	90 mm
Clase	Gr.L7 - Gr.4
Material	Acero
Material técnico	ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	11

### Normas

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.Las

# FABORY

tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.

## Especificación técnica

B	1.0625
L (mm)	90
M	15.5

## Diseño técnico

