



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 3/8X175 (6.7/8)

Artículo No.	22325.096.175
Marca	-
UBB	500578883778
UNSPSC	31161619
EAN	8715494424448
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3/8 Inch
Longitud	175 mm
Clase	Gr.L7 - Gr.7
Material	Acero
Material técnico	ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	16

Normas

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

los extremos
chaflanados.

FABORY

Especificación técnica

B	0.6875
L (mm)	175
M	9

Diseño técnico

