



**Espárrago con 2 tuercas
hexagonales ASME B16.5/
B18.2.2 Acero ASTM
A320 - ASTM A194 Sin
revestimiento Gr.L7 - Gr.7
5/8X235 (9.1/4)**

Artículo No.	22325.158.234
Marca	-
UBB	500578890450
UNSPSC	31161619
EAN	8715494430081
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5/8 Inch
Longitud	235 mm
Clase	Gr.L7 - Gr.7
Material	Acero
Material técnico	ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	11

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

Normas

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Especificación técnica

B	1.0625
L (mm)	235
M	15.5

Diseño técnico

