



## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 5/8X270 (10.5/8)

Artículo No.	22325.158.270
Marca	-
UBB	500578891102
UNSPSC	31161619
EAN	8715494430159
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	5/8 Inch
Longitud	270 mm
Clase	Gr.L7 - Gr.7
Material	Acero
Material técnico	ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	11

### Normas

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

los extremos  
chaflanados.

**FABORY**

### Especificación técnica

B	1.0625
L (mm)	270
M	15.5

### Diseño técnico

