



## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.4 1.1/2X525 (20.3/4)

Artículo No.	22330.381.527
Marca	-
UBB	500578943671
UNSPSC	31161619
EAN	8715494416351
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	1.1/2
Anchura (L) (mm)	525
Largura (L) (Inch - ft)	20.3/4

Info

Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3 L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Clase	Gr.L7 - Gr.4
Material (largo)	Acero
Material técnico	ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

### Normas

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Info



Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.

### Especificación técnica

B	2.3/8
M	37.3
Hilos por pulgada	8

### Diseño técnico

