



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 3/4X385 (15.1/4)

Artículo No.	22529.191.387
Marca	-
UBB	500578430752
UNSPSC	31161619
EAN	8715494359771
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3/4 Inch
Longitud	385 mm
Clase	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Acero inoxidable
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	10

Normas

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Info	Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
------	---

Especificación técnica

B	1.25
L (mm)	385
M	18.7

Diseño técnico

