



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X80 (3.1/4)

Artículo No.	22531.158.082
Marca	-
UBB	500578598657
UNSPSC	31161619
EAN	8715494358767
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5/8 Inch
Longitud	80 mm
Clase	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Acero inoxidable
Material técnico	ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	11

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Info	Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
------	---

Especificación técnica

B	1.0625
L (mm)	80
M	15.5

Diseño técnico

