



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B16 - Gr.4 1 Inch X460 (18.1/8)

Artículo No.	22554.254.460
Marca	-
UBB	500579065912
UNSPSC	31161619
EAN	8715494394604
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1 Inch
Anchura (L) (mm)	460
Largura (L) (Inch - ft)	18.1/8

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3 L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Clase	Gr.B16 - Gr.4
Material (largo)	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

Normas

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Info



Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.

Especificación técnica

B	1.5/8
M	25
Hilos por pulgada	8

Diseño técnico

