



Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Acero Sin revestimiento M1,2X10

Artículo No.	24517.012.010
Marca	-
UBB	500649334637
UNSPSC	31161504
EAN	8717077264380
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M1.2
Longitud	10 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	turned

Normas

BS	≈4183
DIN	84
NEN	≈1602
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M1.2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2.3
Rosca total C ≤	30
k (max.)	0.8
L (mm)	10
n	0.3
P	0.25
t (min.)	0.3

Diseño técnico