

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Sin revestimiento turned M1,4X5



Artículo No.	24517.014.005
Marca	-
UBB	500649335055
UNSPSC	31161504
EAN	8717077264427
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M1,4
Anchura (L) (mm)	5
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Características de conducción	Ranura
Rosca (larga)	Métrica
Información adicional	turned

Normas

NF	≈E25-127
DIN	84
BS	≈4183
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

Thread length (min.)	25
d _k (max.)	2.6
Rosca total C ≤	30
k (max.)	0.9
n	0.3
P	0.30
t (min.)	0.4

Diseño técnico